

# FASHION

L. 90

Designer: Centro studi Dondi

Struttura: Parte portante in massello di abete. Laterali in agglomerato di legno e faesite

Imbottiture: Sedute e schienali in poliuretano espanso a quote differenziate

Sfoderabilità: Non sfoderabile

Versione Letto: Non disponibile

Versione Relax: Disponibile seduta scorrevole


Piedi: LEGNO

Misure Personalizzabili: Non disponibile

Cuciture personalizzabili nel colore: Non disponibile

## DIVANO 3 POSTI 2 SLITTE MANUALI

|    |                 |       |
|----|-----------------|-------|
| SS | TESSUTO LAB. 90 | 3.503 |
| SS | FASTCLEAN       | 3.783 |



LARGHEZZA : 260  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

## DIVANO 3 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE


|    |                 |       |
|----|-----------------|-------|
| SS | TESSUTO LAB. 90 | 4.150 |
| SS | FASTCLEAN       | 4.482 |



LARGHEZZA : 260  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

## DIVANO INTERMEDIO 2 SLITTE MANUALI

|    |                   |       |
|----|-------------------|-------|
| SS | TESSUTO LAB. 90   | 3.180 |
| NN | SPECIAL ESPOSTO T | 3.180 |
| SS | FASTCLEAN         | 3.434 |



LARGHEZZA : 220  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108


## DIVANO INTERMEDIO 2 SLITTE ELETTRICHE

|    |                 |       |
|----|-----------------|-------|
| SS | TESSUTO LAB. 90 | 3.827 |
| SS | FASTCLEAN       | 4.133 |



LARGHEZZA : 220  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

## DIVANO 2 POSTI 2 SLITTE MANUALI




LARGHEZZA : 180  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 2.991

SS FASTCLEAN 3.231

## DIVANO 2 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE




LARGHEZZA : 180  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 3.638

SS FASTCLEAN 3.929

## TERMINALE 3 POSTI DX 2 SLITTE MANUALI




LARGHEZZA : 230  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 3.342

SS FASTCLEAN 3.609

## TERMINALE 3 POSTI SX 2 SLITTE MANUALI



LARGHEZZA : 230  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 3.342

SS FASTCLEAN 3.609

## TERMINALE 3 POSTI DX 2 SLITTE ELETTRICHE



LARGHEZZA : 230  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 3.988

SS FASTCLEAN 4.307

## TERMINALE 3 POSTI SX 2 SLITTE ELETTRICHE




LARGHEZZA : 230  
 PROFONDITA' : 112  
 ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 3.988

SS FASTCLEAN 4.307

## TERMINALE INTERMEDIO DX 2 SLITTE MANUALE




LARGHEZZA : 190  
 PROFONDITA' : 112  
 ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 3.018

SS FASTCLEAN 3.260

## TERMINALE INTERMEDIO SX 2 SLITTE MANUALE



LARGHEZZA : 190  
 PROFONDITA' : 112  
 ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 3.018

SS FASTCLEAN 3.260

## TERMINALE INTERMEDIO DX 2 SLITTE ELETTRICHE




LARGHEZZA : 190  
 PROFONDITA' : 112  
 ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 3.665

SS FASTCLEAN 3.958

## TERMINALE INTERMEDIO SX 2 SLITTE ELETTRICHE




LARGHEZZA : 190  
 PROFONDITA' : 112  
 ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 3.665

SS FASTCLEAN 3.958

## TERMINALE 2 POSTI DX 2 SLITTE MANUALI




LARGHEZZA : 150  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 2.857

SS FASTCLEAN 3.085

## TERMINALE 2 POSTI SX 2 SLITTE MANUALI




LARGHEZZA : 150  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 2.857

SS FASTCLEAN 3.085

## TERMINALE 2 POSTI DX 2 SLITTE ELETTRICHE




LARGHEZZA : 150  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 3.503

SS FASTCLEAN 3.783

## TERMINALE 2 POSTI SX 2 SLITTE ELETTRICHE




LARGHEZZA : 150  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 3.503

SS FASTCLEAN 3.783

## TERMINALE 1 POSTO MAXI DX 1 SLITTA MANUALE




LARGHEZZA : 130  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 1.779

SS FASTCLEAN 1.921

## TERMINALE 1 POSTO MAXI SX 1 SLITTA MANUALE



LARGHEZZA : 130  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 1.779

SS FASTCLEAN 1.921

## TERMINALE 1 POSTO MAXI DX 1 SLITTA ELETTRICA



LARGHEZZA : 130  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 2.102

SS FASTCLEAN 2.270

## TERMINALE 1 POSTO MAXI SX 1 SLITTA ELETTRICA




LARGHEZZA : 130  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 2.102

SS FASTCLEAN 2.270

## TERMINALE 1 POSTO MEDIO DX 1 SLITTA MANUALE




LARGHEZZA : 110  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 1.725

SS FASTCLEAN 1.863

## TERMINALE 1 POSTO MEDIO SX 1 SLITTA MANUALE



LARGHEZZA : 110  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 1.725

SS FASTCLEAN 1.863

## TERMINALE 1 POSTO MEDIO DX 1 SLITTA ELETTRICA

SS TESSUTO LAB. 90 2.048

SS FASTCLEAN 2.212




LARGHEZZA : 110  
 PROFONDITA' : 112  
 ALTEZZA : 108

## TERMINALE 1 POSTO MEDIO SX 1 SLITTA ELETTRICA

SS TESSUTO LAB. 90 2.048

SS FASTCLEAN 2.212




LARGHEZZA : 110  
 PROFONDITA' : 112  
 ALTEZZA : 108

## TERMINALE 1 POSTO DX 1 SLITTA MANUALE

SS TESSUTO LAB. 90 1.509

SS FASTCLEAN 1.630




LARGHEZZA : 90  
 PROFONDITA' : 112  
 ALTEZZA : 108

## TERMINALE 1 POSTO SX 1 SLITTA MANUALE

SS TESSUTO LAB. 90 1.509

SS FASTCLEAN 1.630




LARGHEZZA : 90  
 PROFONDITA' : 112  
 ALTEZZA : 108

## TERMINALE 1 POSTO DX 1 SLITTA ELETTRICA


SS TESSUTO LAB. 90 1.833

SS FASTCLEAN 1.979



LARGHEZZA : 90  
 PROFONDITA' : 112  
 ALTEZZA : 108

## TERMINALE 1 POSTO SX 1 SLITTA ELETTRICA




LARGHEZZA : 90  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 1.833

SS FASTCLEAN 1.979

## ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA MANUALE




LARGHEZZA : 100  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 1.746

SS TESSUTO LAB. 90 1.617

## ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA ELETTRICA




LARGHEZZA : 100  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 2.096

SS TESSUTO LAB. 90 1.941

## ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA MANUALE



LARGHEZZA : 80  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 1.536

SS FASTCLEAN 1.659

## ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA ELETTRICA




LARGHEZZA : 80  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 2.008

SS TESSUTO LAB. 90 1.860

## ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO 1 SLITTA MANUALE




LARGHEZZA : 60  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 1.455

SS TESSUTO LAB. 90 1.348

## ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO 1 SLITTA ELETTRICA




LARGHEZZA : 60  
PROFONDITA' : 112  
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 1.805

SS TESSUTO LAB. 90 1.671

## ANGOLO QUADRO




LARGHEZZA : 110  
PROFONDITA' : 110  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 1.914

SS FASTCLEAN 2.067

## PENISOLA MAXI CONTENITORE DX




LARGHEZZA : 130  
PROFONDITA' : 156  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 2.857

SS FASTCLEAN 3.085

## PENISOLA MAXI CONTENITORE SX




LARGHEZZA : 130  
PROFONDITA' : 156  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 2.857

SS FASTCLEAN 3.085

## PENISOLA MEDIA CONTENITORE DX




LARGHEZZA : 110  
PROFONDITA' : 156  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 2.506

SS FASTCLEAN 2.707

## PENISOLA MEDIA CONTENITORE SX




LARGHEZZA : 110  
PROFONDITA' : 156  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 2.506

SS FASTCLEAN 2.707

## PENISOLA CONTENITORE DX




LARGHEZZA : 90  
PROFONDITA' : 156  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 2.479

SS FASTCLEAN 2.678

## PENISOLA CONTENITORE SX



LARGHEZZA : 90  
PROFONDITA' : 156  
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 2.479

SS FASTCLEAN 2.678

## POUF TERMINALE CONTENITORE DX



LARGHEZZA : 110  
PROFONDITA' : 70  
ALTEZZA : 47

SS TESSUTO LAB. 90 997

SS FASTCLEAN 1.077

## POUF TERMINALE CONTENITORE SX

SS TESSUTO LAB. 90

997

SS FASTCLEAN

1.077



LARGHEZZA : 110  
PROFONDITA' : 70  
ALTEZZA : 47

---

LA CAT. SPECIAL ESPOSTO T SI RIFERISCE AL MODELLO NELLA COMPOSIZIONE, LATO, RIVESTIMENTO E COLORE PRECISAMENTE COME ESPOSTO.

E' POSSIBILE UTILIZZARE SOLAMENTE IL NOSTRO CAMPIONARIO ESCLUSIVO LAB. 90.