

Designer: Centro studi Dondi

Struttura: Parte portante in massello di abete. Laterali in agglomerato di legno e faesite

Imbottiture: Sedute e schienali in poliuretano espanso a quote differenziate

Sfoderabilità: Non sfoderabile

Versione Letto: Non disponibile

Versione Relax: Disponibile seduta scorrevole

Piedi & Mensola: LEGNO COL. WENGE'


Misure Personalizzabili: Non disponibile

Cuciture personalizzabili nel colore: Non disponibile

DIVANO 3 POSTI 2 SLITTE MANUALI - BR. MENSOLA DX

SS TESSUTO LAB. 90 3.572

SS FASTCLEAN 3.876




LARGHEZZA : 254
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

DIVANO 3 POSTI 2 SLITTE MANUALI - BR. MENSOLA SX

SS TESSUTO LAB. 90 3.572

SS FASTCLEAN 3.876



LARGHEZZA : 254
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

DIVANO 3 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE - BR. MENSOLA DX

SS TESSUTO LAB. 90 4.136

SS FASTCLEAN 4.488



LARGHEZZA : 254
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

DIVANO 3 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE - BR. MENSOLA SX


SS TESSUTO LAB. 90 4.136

SS FASTCLEAN 4.488



LARGHEZZA : 254
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102


DIVANO INTERMEDIO 2 SLITTE MANUALI - BR. MENSOLA DX



LARGHEZZA : 214
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	3.361
SS	FASTCLEAN	3.647


DIVANO INTERMEDIO 2 SLITTE MANUALI - BR. MENSOLA SX



LARGHEZZA : 214
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	3.361
SS	FASTCLEAN	3.647


DIVANO INTERMEDIO 2 SLITTE ELETTRICHE - BR. MENSOLA DX



LARGHEZZA : 214
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	3.925
SS	FASTCLEAN	4.259


DIVANO INTERMEDIO 2 SLITTE ELETTRICHE - BR. MENSOLA SX



LARGHEZZA : 214
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102


SS	FASTCLEAN	4.259
SS	TESSUTO LAB. 90	3.925

DIVANO 2 POSTI 2 SLITTE MANUALI - BR. MENSOLA DX



LARGHEZZA : 174
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102


SS	TESSUTO LAB. 90	2.961
SS	FASTCLEAN	3.213

DIVANO 2 POSTI 2 SLITTE MANUALI - BR. MENSOLA
SX

LARGHEZZA : 174
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 2.961


SS FASTCLEAN 3.213

DIVANO 2 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE - BR. MENSOLA
DX

LARGHEZZA : 174
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS FASTCLEAN 3.825


SS TESSUTO LAB. 90 3.525

DIVANO 2 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE - BR. MENSOLA
SX

LARGHEZZA : 174
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.525


SS FASTCLEAN 3.825

TERMINALE 3 POSTI 2 SLITTE MANUALI DX - BR.
MENSOLA

LARGHEZZA : 227
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.314

SS FASTCLEAN 3.596

TERMINALE 3 POSTI 2 SLITTE MANUALI SX - BR.
MENSOLA

LARGHEZZA : 227
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.314

SS FASTCLEAN 3.596

TERMINALE 3 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE DX - BR. MENSOLA



LARGHEZZA : 227
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.878

SS FASTCLEAN 4.208

TERMINALE 3 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE SX - BR. MENSOLA




LARGHEZZA : 227
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS FASTCLEAN 4.208

SS TESSUTO LAB. 90 3.878

TERMINALE INTERMEDIO 2 SLITTE MANUALI DX - BR. MENSOLA




LARGHEZZA : 187
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.116

NN SPECIAL ESPOSTO T 3.116

SS FASTCLEAN 3.365

TERMINALE INTERMEDIO 2 SLITTE MANUALI SX - BR. MENSOLA



LARGHEZZA : 187
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.116

NN SPECIAL ESPOSTO T 3.116

SS FASTCLEAN 3.365

TERMINALE INTERMEDIO 2 SLITTE ELETTRICHE DX - BR. MENSOLA



LARGHEZZA : 187
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.666

SS FASTCLEAN 3.978

TERMINALE INTERMEDIO 2 SLITTE ELETTRICHE SX - BR. MENSOLA

SS FASTCLEAN 3.978

SS TESSUTO LAB. 90 3.666




LARGHEZZA : 187
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

TERMINALE 2 POSTI 2 SLITTE MANUALI DX - BR. MENSOLA

SS TESSUTO LAB. 90 2.726

SS FASTCLEAN 2.958




LARGHEZZA : 147
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

TERMINALE 2 POSTI 2 SLITTE MANUALI SX - BR. MENSOLA

SS TESSUTO LAB. 90 2.726

SS FASTCLEAN 2.958




LARGHEZZA : 147
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

TERMINALE 2 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE DX - BR. MENSOLA

SS TESSUTO LAB. 90 3.290

SS FASTCLEAN 3.570




LARGHEZZA : 147
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102


TERMINALE 2 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE SX - BR. MENSOLA

SS FASTCLEAN 3.570

SS TESSUTO LAB. 90 3.290




LARGHEZZA : 147
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

**TERMINALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA MANUALE DX -
BR. MENSOLA**


LARGHEZZA : 127
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	1.880
SS	FASTCLEAN	2.040

**TERMINALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA MANUALE SX -
BR. MENSOLA**


LARGHEZZA : 127
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	1.880
SS	FASTCLEAN	2.040

**TERMINALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA ELETTRICA DX -
BR. MENSOLA**



LARGHEZZA : 127
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	FASTCLEAN	2.346
SS	TESSUTO LAB. 90	2.162

**TERMINALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA ELETTRICA SX -
BR. MENSOLA**


LARGHEZZA : 127
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102


SS	TESSUTO LAB. 90	2.162
SS	FASTCLEAN	2.346

**TERMINALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA MANUALE DX -
BR. MENSOLA**


LARGHEZZA : 107
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	1.763
SS	FASTCLEAN	1.913


TERMINALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA MANUALE SX -
BR. MENSOLA



LARGHEZZA : 107
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	1.763
SS	FASTCLEAN	1.913


TERMINALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA ELETTRICA DX -
BR. MENSOLA



LARGHEZZA : 107
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	FASTCLEAN	2.219
SS	TESSUTO LAB. 90	2.045


TERMINALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA ELETTRICA SX -
BR. MENSOLA



LARGHEZZA : 107
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	FASTCLEAN	2.219
SS	TESSUTO LAB. 90	2.045


TERMINALE 1 POSTO 1 SLITTA MANUALE DX - BR.
MENSOLA



LARGHEZZA : 87
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	1.551
SS	FASTCLEAN	1.683


TERMINALE 1 POSTO 1 SLITTA MANUALE SX - BR.
MENSOLA



LARGHEZZA : 87
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	1.551
SS	FASTCLEAN	1.683

TERMINALE 1 POSTO 1 SLITTA ELETTRICA DX - BR. MENSOLA




LARGHEZZA : 87
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.833

SS FASTCLEAN 1.989

TERMINALE 1 POSTO 1 SLITTA ELETTRICA SX - BR. MENSOLA




LARGHEZZA : 87
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.833

SS FASTCLEAN 1.989

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA MANUALE




LARGHEZZA : 100
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.457

SS FASTCLEAN 1.581

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA ELETTRICA



LARGHEZZA : 100
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.739

SS FASTCLEAN 1.887

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA MANUALE



LARGHEZZA : 80
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.348

NN SPECIAL ESPOSTO T 1.348

SS FASTCLEAN 1.456

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA ELETTRICA




LARGHEZZA : 80
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.645

SS FASTCLEAN 1.785

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO 1 SLITTA MANUALE




LARGHEZZA : 60
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.175

SS FASTCLEAN 1.275

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO 1 SLITTA ELETTRICA




LARGHEZZA : 60
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.457

SS FASTCLEAN 1.581

ANGOLO QUADRO




LARGHEZZA : 112
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.660

NN SPECIAL ESPOSTO T 1.660

SS FASTCLEAN 1.793

PENISOLA MAXI CONTENITORE DX




LARGHEZZA : 130
PROFONDITA' : 158
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.951

SS FASTCLEAN 1.989

PENISOLA MAXI CONTENITORE SX




LARGHEZZA : 130
PROFONDITA' : 158
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.951

SS FASTCLEAN 1.989

PENISOLA MEDIA CONTENITORE DX




LARGHEZZA : 110
PROFONDITA' : 158
ALTEZZA : 102

SS FASTCLEAN 1.989

SS TESSUTO LAB. 90 1.833

PENISOLA MEDIA CONTENITORE SX




LARGHEZZA : 110
PROFONDITA' : 158
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.833

SS FASTCLEAN 1.989

PENISOLA CONTENITORE DX




LARGHEZZA : 90
PROFONDITA' : 156
ALTEZZA : 102

SS FASTCLEAN 1.887

SS TESSUTO LAB. 90 1.739

PENISOLA CONTENITORE SX



LARGHEZZA : 90
PROFONDITA' : 156
ALTEZZA : 102

SS FASTCLEAN 1.887

SS TESSUTO LAB. 90 1.739

POUFF TERMINALE CONTENITORE DX



LARGHEZZA : 110
PROFONDITA' : 70
ALTEZZA : 47

SS	TESSUTO LAB. 90	856
NN	SPECIAL ESPOSTO T	856
SS	FASTCLEAN	925

POUFF TERMINALE CONTENITORE SX




LARGHEZZA : 110
PROFONDITA' : 70
ALTEZZA : 47

SS	TESSUTO LAB. 90	856
NN	SPECIAL ESPOSTO T	856
SS	FASTCLEAN	925

OPZIONE SECONDA MENSOLA

NN	PREZZO	140
----	--------	-----



LA CAT. SPECIAL ESPOSTO T SI RIFERISCE AL MODELLO NELLA COMPOSIZIONE, LATO, RIVESTIMENTO E COLORE PRECISAMENTE COME ESPOSTO

E' POSSIBILE UTILIZZARE SOLAMENTE IL NOSTRO CAMPIONARIO ESCLUSIVO LAB. 90