

Struttura: Parte portante in massello di abete. Lateralì in agglomerato di legno e faesite

Imbottiture: Sedute e schienali in poliuretano espanso a quote differenziate

Sfoderabilità: Non sfoderabile

Versione Letto: Non disponibile


Versione Relax: Disponibile seduta scorrevole

Piedi & Mensola: LEGNO COL. WENGE'

Misure Personalizzabili: Non disponibile

Cuciture personalizzabili nel colore: Non disponibile

DIVANO 3 POSTI 2 SLITTE MANUALI - BR. MENSOLA DX




LARGHEZZA : 254
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.580

SS FASTCLEAN 3.866

NN SPECIAL ESPOSTO T 3.580

DIVANO 3 POSTI 2 SLITTE MANUALI - BR. MENSOLA SX



LARGHEZZA : 254
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.580

SS FASTCLEAN 3.866

NN SPECIAL ESPOSTO T 3.580

DIVANO 3 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE - BR. MENSOLA DX



LARGHEZZA : 254
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 4.136

SS FASTCLEAN 4.488

DIVANO 3 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE - BR. MENSOLA SX




LARGHEZZA : 254
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 4.136

SS FASTCLEAN 4.488


DIVANO INTERMEDIO 2 SLITTE MANUALI - BR. MENSOLA DX



LARGHEZZA : 214
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	3.361
SS	FASTCLEAN	3.647


DIVANO INTERMEDIO 2 SLITTE MANUALI - BR. MENSOLA SX



LARGHEZZA : 214
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	3.361
SS	FASTCLEAN	3.647


DIVANO INTERMEDIO 2 SLITTE ELETTRICHE - BR. MENSOLA DX



LARGHEZZA : 214
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	3.925
SS	FASTCLEAN	4.259


DIVANO INTERMEDIO 2 SLITTE ELETTRICHE - BR. MENSOLA SX



LARGHEZZA : 214
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	FASTCLEAN	4.259
SS	TESSUTO LAB. 90	3.925


DIVANO 2 POSTI 2 SLITTE MANUALI - BR. MENSOLA DX



LARGHEZZA : 174
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	2.961
SS	FASTCLEAN	3.213

DIVANO 2 POSTI 2 SLITTE MANUALI - BR. MENSOLA SX




LARGHEZZA : 174
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 2.961

SS FASTCLEAN 3.213

DIVANO 2 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE - BR. MENSOLA DX




LARGHEZZA : 174
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS FASTCLEAN 3.825

SS TESSUTO LAB. 90 3.525

DIVANO 2 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE - BR. MENSOLA SX




LARGHEZZA : 174
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.525

SS FASTCLEAN 3.825

TERMINALE 3 POSTI 2 SLITTE MANUALI DX - BR. MENSOLA




LARGHEZZA : 227
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.384

SS FASTCLEAN 3.666

TERMINALE 3 POSTI 2 SLITTE MANUALI SX - BR. MENSOLA



LARGHEZZA : 227
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.384

SS FASTCLEAN 3.666

TERMINALE 3 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE DX - BR. MENSOLA



LARGHEZZA : 227
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.960

SS FASTCLEAN 4.290

TERMINALE 3 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE SX - BR. MENSOLA




LARGHEZZA : 227
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS FASTCLEAN 4.290

SS TESSUTO LAB. 90 3.960

TERMINALE INTERMEDIO 2 SLITTE MANUALI DX - BR. MENSOLA




LARGHEZZA : 187
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.168

SS FASTCLEAN 3.432

TERMINALE INTERMEDIO 2 SLITTE MANUALI SX - BR. MENSOLA



LARGHEZZA : 187
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.168

SS FASTCLEAN 3.432

TERMINALE INTERMEDIO 2 SLITTE ELETTRICHE DX - BR. MENSOLA



LARGHEZZA : 187
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 3.744

SS FASTCLEAN 4.056

TERMINALE INTERMEDIO 2 SLITTE ELETTRICHE SX - BR. MENSOLA

SS FASTCLEAN 4.056

SS TESSUTO LAB. 90 3.744




LARGHEZZA : 187
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

TERMINALE 2 POSTI 2 SLITTE MANUALI DX - BR. MENSOLA

SS TESSUTO LAB. 90 2.784

SS FASTCLEAN 3.016




LARGHEZZA : 147
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

TERMINALE 2 POSTI 2 SLITTE MANUALI SX - BR. MENSOLA

SS TESSUTO LAB. 90 2.784

SS FASTCLEAN 3.016




LARGHEZZA : 147
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

TERMINALE 2 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE DX - BR. MENSOLA

SS TESSUTO LAB. 90 3.360

SS FASTCLEAN 3.640




LARGHEZZA : 147
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102


TERMINALE 2 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE SX - BR. MENSOLA

SS FASTCLEAN 3.640

SS TESSUTO LAB. 90 3.360




LARGHEZZA : 147
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

**TERMINALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA MANUALE DX -
BR. MENSOLA**


LARGHEZZA : 127
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.920

SS FASTCLEAN 2.080

**TERMINALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA MANUALE SX -
BR. MENSOLA**


LARGHEZZA : 127
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.920

SS FASTCLEAN 2.080

**TERMINALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA ELETTRICA DX -
BR. MENSOLA**


LARGHEZZA : 127
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS FASTCLEAN 2.392


SS TESSUTO LAB. 90 2.208

**TERMINALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA ELETTRICA SX -
BR. MENSOLA**


LARGHEZZA : 127
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 2.208

SS FASTCLEAN 2.392


**TERMINALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA MANUALE DX -
BR. MENSOLA**


LARGHEZZA : 107
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.802


SS FASTCLEAN 1.946

NN SPECIAL ESPOSTO T 1.802

TERMINALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA MANUALE SX - BR. MENSOLA



LARGHEZZA : 107
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	1.802
SS	FASTCLEAN	1.946
NN	SPECIAL ESPOSTO T	1.802

TERMINALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA ELETTRICA DX - BR. MENSOLA



LARGHEZZA : 107
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	FASTCLEAN	2.262
SS	TESSUTO LAB. 90	2.088

TERMINALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA ELETTRICA SX - BR. MENSOLA



LARGHEZZA : 107
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	FASTCLEAN	2.262
SS	TESSUTO LAB. 90	2.088

TERMINALE 1 POSTO 1 SLITTA MANUALE DX - BR. MENSOLA


LARGHEZZA : 87
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	1.592
SS	FASTCLEAN	1.719
NN	SPECIAL ESPOSTO T	1.592

TERMINALE 1 POSTO 1 SLITTA MANUALE SX - BR. MENSOLA


LARGHEZZA : 87
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS	TESSUTO LAB. 90	1.592
SS	FASTCLEAN	1.719
NN	SPECIAL ESPOSTO T	1.592

TERMINALE 1 POSTO 1 SLITTA ELETTRICA DX - BR. MENSOLA




LARGHEZZA : 87
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.872

SS FASTCLEAN 2.028

TERMINALE 1 POSTO 1 SLITTA ELETTRICA SX - BR. MENSOLA




LARGHEZZA : 87
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.872

SS FASTCLEAN 2.028

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA MANUALE



LARGHEZZA : 100
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.488

SS FASTCLEAN 1.612

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA ELETTRICA



LARGHEZZA : 100
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.776

SS FASTCLEAN 1.924

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA MANUALE



LARGHEZZA : 80
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.376

SS FASTCLEAN 1.486

NN SPECIAL ESPOSTO T 1.376

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA ELETTRICA




LARGHEZZA : 80
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.680

SS FASTCLEAN 1.820

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO 1 SLITTA MANUALE




LARGHEZZA : 60
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.196

SS FASTCLEAN 1.292

NN SPECIAL ESPOSTO T 1.196

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO 1 SLITTA ELETTRICA




LARGHEZZA : 60
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.488

SS FASTCLEAN 1.612

ANGOLO QUADRO




LARGHEZZA : 112
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.704

SS FASTCLEAN 1.793

PENISOLA MAXI CONTENITORE DX




LARGHEZZA : 130
PROFONDITA' : 158
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.992

SS FASTCLEAN 2.028

PENISOLA MAXI CONTENITORE SX




LARGHEZZA : 130
PROFONDITA' : 158
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.992

SS FASTCLEAN 2.028

PENISOLA MEDIA CONTENITORE DX




LARGHEZZA : 110
PROFONDITA' : 158
ALTEZZA : 102

SS FASTCLEAN 2.028

SS TESSUTO LAB. 90 1.872

PENISOLA MEDIA CONTENITORE SX




LARGHEZZA : 110
PROFONDITA' : 158
ALTEZZA : 102

SS TESSUTO LAB. 90 1.872

SS FASTCLEAN 2.028

PENISOLA CONTENITORE DX




LARGHEZZA : 90
PROFONDITA' : 156
ALTEZZA : 102

SS FASTCLEAN 1.924

SS TESSUTO LAB. 90 1.776

PENISOLA CONTENITORE SX



LARGHEZZA : 90
PROFONDITA' : 156
ALTEZZA : 102

SS FASTCLEAN 1.924

SS TESSUTO LAB. 90 1.776

POUFF TERMINALE CONTENITORE DX

SS TESSUTO LAB. 90 888

SS FASTCLEAN 962



LARGHEZZA : 110
 PROFONDITA' : 70
 ALTEZZA : 47

POUFF TERMINALE CONTENITORE SX

SS TESSUTO LAB. 90 888


SS FASTCLEAN 962



LARGHEZZA : 110
 PROFONDITA' : 70
 ALTEZZA : 47

OPZIONE SECONDA MENSOLA

NN PREZZO 140



LA CAT. SPECIAL ESPOSTO T SI RIFERISCE AL MODELLO NELLA COMPOSIZIONE, LATO, RIVESTIMENTO E COLORE
 PRECISAMENTE COME ESPOSTO

E' POSSIBILE UTILIZZARE SOLAMENTE IL NOSTRO CAMPIONARIO ESCLUSIVO LAB. 90