

FASHION

L. 90

Struttura: Parte portante in massello di abete. Laterali in agglomerato di legno e faesite

Imbottiture: Sedute e schienali in poliuretano espanso a quote differenziate

Sfoderabilità: Non sfoderabile

Versione Letto: Non disponibile

Versione Relax: Disponibile seduta scorrevole

Piedi: LEGNO


Misure Personalizzabili: Non disponibile

Cuciture personalizzabili nel colore: Non disponibile

DIVANO 3 POSTI 2 SLITTE MANUALI

SS	FASTCLEAN	3.055
----	-----------	-------

SS	TESSUTO LAB. 90	2.795
----	-----------------	-------



LARGHEZZA : 260
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

DIVANO 3 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE

SS	FASTCLEAN	3.619
----	-----------	-------

SS	TESSUTO LAB. 90	3.311
----	-----------------	-------




LARGHEZZA : 260
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

DIVANO INTERMEDIO 2 SLITTE MANUALI

SS	FASTCLEAN	2.780
----	-----------	-------

SS	TESSUTO LAB. 90	2.558
----	-----------------	-------

NN	SPECIAL ESPOSTO T	2.780
----	-------------------	-------




LARGHEZZA : 220
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

DIVANO INTERMEDIO 2 SLITTE ELETTRICHE


SS	FASTCLEAN	3.337
----	-----------	-------

SS	TESSUTO LAB. 90	3.053
----	-----------------	-------



LARGHEZZA : 220
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

DIVANO 2 POSTI 2 SLITTE MANUALI




LARGHEZZA : 180
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 2.609

SS TESSUTO LAB. 90 2.387

DIVANO 2 POSTI 2 SLITTE ELETTRICHE




LARGHEZZA : 180
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 3.173

SS TESSUTO LAB. 90 2.903

TERMINALE 3 POSTI DX 2 SLITTE MANUALI




LARGHEZZA : 230
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 2.914

SS TESSUTO LAB. 90 2.666

TERMINALE 3 POSTI SX 2 SLITTE MANUALI



LARGHEZZA : 230
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 2.914

SS TESSUTO LAB. 90 2.666

TERMINALE 3 POSTI DX 2 SLITTE ELETTRICHE



LARGHEZZA : 230
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 3.478

SS TESSUTO LAB. 90 3.182

TERMINALE 3 POSTI SX 2 SLITTE ELETTRICHE




LARGHEZZA : 230
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 3.478

SS TESSUTO LAB. 90 3.182

TERMINALE INTERMEDIO DX 2 SLITTE MANUALE




LARGHEZZA : 190
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

NN SPECIAL ESPOSTO T 2.626

SS FASTCLEAN 2.626

SS TESSUTO LAB. 90 2.416

TERMINALE INTERMEDIO SX 2 SLITTE MANUALE



LARGHEZZA : 190
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

NN SPECIAL ESPOSTO T 2.626

SS FASTCLEAN 2.626

SS TESSUTO LAB. 90 2.416

TERMINALE INTERMEDIO DX 2 SLITTE ELETTRICHE




LARGHEZZA : 190
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 3.196

SS TESSUTO LAB. 90 2.924

TERMINALE INTERMEDIO SX 2 SLITTE ELETTRICHE




LARGHEZZA : 190
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 3.196

SS TESSUTO LAB. 90 2.924

TERMINALE 2 POSTI DX 2 SLITTE MANUALI




LARGHEZZA : 150
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 2.491

SS TESSUTO LAB. 90 2.279

TERMINALE 2 POSTI SX 2 SLITTE MANUALI




LARGHEZZA : 150
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 2.491

SS TESSUTO LAB. 90 2.279

TERMINALE 2 POSTI DX 2 SLITTE ELETTRICHE




LARGHEZZA : 150
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 2.795

SS FASTCLEAN 3.055

TERMINALE 2 POSTI SX 2 SLITTE ELETTRICHE




LARGHEZZA : 150
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 3.055

SS TESSUTO LAB. 90 2.795

TERMINALE 1 POSTO MAXI DX 1 SLITTA MANUALE




LARGHEZZA : 130
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 1.419

SS FASTCLEAN 1.551

TERMINALE 1 POSTO MAXI SX 1 SLITTA MANUALE



LARGHEZZA : 130
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 1.419

SS FASTCLEAN 1.551

TERMINALE 1 POSTO MAXI DX 1 SLITTA ELETTRICA



LARGHEZZA : 130
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 1.677

SS FASTCLEAN 1.833

TERMINALE 1 POSTO MAXI SX 1 SLITTA ELETTRICA




LARGHEZZA : 130
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 1.677

SS FASTCLEAN 1.833

TERMINALE 1 POSTO MEDIO DX 1 SLITTA MANUALE




LARGHEZZA : 110
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 1.376

SS FASTCLEAN 1.504

TERMINALE 1 POSTO MEDIO SX 1 SLITTA MANUALE



LARGHEZZA : 110
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108


SS TESSUTO LAB. 90 1.376

SS FASTCLEAN 1.504

TERMINALE 1 POSTO MEDIO DX 1 SLITTA ELETTRICA

SS FASTCLEAN 1.786

SS TESSUTO LAB. 90 1.634




LARGHEZZA : 110
 PROFONDITA' : 112
 ALTEZZA : 108

TERMINALE 1 POSTO MEDIO SX 1 SLITTA ELETTRICA

SS TESSUTO LAB. 90 1.634

SS FASTCLEAN 1.786




LARGHEZZA : 110
 PROFONDITA' : 112
 ALTEZZA : 108

TERMINALE 1 POSTO DX 1 SLITTA MANUALE

SS FASTCLEAN 1.316

SS TESSUTO LAB. 90 1.204




LARGHEZZA : 90
 PROFONDITA' : 112
 ALTEZZA : 108

TERMINALE 1 POSTO SX 1 SLITTA MANUALE

SS TESSUTO LAB. 90 1.204

SS FASTCLEAN 1.316




LARGHEZZA : 90
 PROFONDITA' : 112
 ALTEZZA : 108

TERMINALE 1 POSTO DX 1 SLITTA ELETTRICA


SS FASTCLEAN 1.598

SS TESSUTO LAB. 90 1.462



LARGHEZZA : 90
 PROFONDITA' : 112
 ALTEZZA : 108

TERMINALE 1 POSTO SX 1 SLITTA ELETTRICA




LARGHEZZA : 90
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS TESSUTO LAB. 90 1.462

SS FASTCLEAN 1.598

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA MANUALE




LARGHEZZA : 100
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 1.410

SS TESSUTO LAB. 90 1.290

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MAXI 1 SLITTA ELETTRICA




LARGHEZZA : 100
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 1.692

SS TESSUTO LAB. 90 1.548

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA MANUALE



LARGHEZZA : 80
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 1.340

SS TESSUTO LAB. 90 1.226

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO MEDIO 1 SLITTA ELETTRICA




LARGHEZZA : 80
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 1.622

SS TESSUTO LAB. 90 1.484

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO 1 SLITTA MANUALE




LARGHEZZA : 60
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 1.175

SS TESSUTO LAB. 90 1.075

ELEMENTO CENTRALE 1 POSTO 1 SLITTA ELETTRICA




LARGHEZZA : 60
PROFONDITA' : 112
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 1.457

SS TESSUTO LAB. 90 1.333

ANGOLO QUADRO




LARGHEZZA : 110
PROFONDITA' : 110
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 1.669

SS TESSUTO LAB. 90 1.527

PENISOLA MAXI CONTENITORE DX




LARGHEZZA : 130
PROFONDITA' : 156
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 2.491

SS TESSUTO LAB. 90 2.279

PENISOLA MAXI CONTENITORE SX




LARGHEZZA : 130
PROFONDITA' : 156
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 2.491

SS TESSUTO LAB. 90 2.279

PENISOLA MEDIA CONTENITORE DX




LARGHEZZA : 110
PROFONDITA' : 156
ALTEZZA : 108

NN SPECIAL ESPOSTO T 2.154

SS FASTCLEAN 2.154

SS TESSUTO LAB. 90 1.982

PENISOLA MEDIA CONTENITORE SX




LARGHEZZA : 110
PROFONDITA' : 156
ALTEZZA : 108

NN SPECIAL ESPOSTO T 2.154

SS FASTCLEAN 2.154

SS TESSUTO LAB. 90 1.982

PENISOLA CONTENITORE DX




LARGHEZZA : 90
PROFONDITA' : 156
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 2.162

SS TESSUTO LAB. 90 1.978

PENISOLA CONTENITORE SX



LARGHEZZA : 90
PROFONDITA' : 156
ALTEZZA : 108

SS FASTCLEAN 2.162

SS TESSUTO LAB. 90 1.978

POUF TERMINALE CONTENITORE DX



LARGHEZZA : 110
PROFONDITA' : 70
ALTEZZA : 47

SS FASTCLEAN 870

SS TESSUTO LAB. 90 796

POUF TERMINALE CONTENITORE SX

SS FASTCLEAN 870

SS TESSUTO LAB. 90 796



LARGHEZZA : 110
PROFONDITA' : 70
ALTEZZA : 47

LA CAT. SPECIAL ESPOSTO T SI RIFERISCE AL MODELLO NELLA COMPOSIZIONE, LATO, RIVESTIMENTO E COLORE PRECISAMENTE COME ESPOSTO.

E' POSSIBILE UTILIZZARE SOLAMENTE IL NOSTRO CAMPIONARIO ESCLUSIVO LAB. 90.